

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf zeskant: 28mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	290344 28
GTIN	4045197965684
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	14 mm
Nuttige lengte L_1	89 mm
Bout	290399 3
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26,5 mm
geschikt voor zeskant	28 - 37 mm
Schacht- \varnothing	32 mm
Snijplaathouder- $\varnothing D_1$	25 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

