

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf zeskant: 45mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	290344 45
GTIN	4045197965707
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Bout	290399 4
Minimale voorboor-Ø D_{min}	43 mm
Middenverplaatsing L_3	23 mm
Nuttige lengte L_1	140 mm
geschikt voor zeskant	45 - 70 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	40 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

