

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 20 mm, Vanaf zeskant: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290340 17
GTIN	4045197965578
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Bout	290399 2
Nuttige lengte L ₁	56 mm
Middenverplaatsing L ₃	8,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	16 mm
geschikt voor zeskant	17 - 28 mm
Schacht-Ø	20 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	15 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L ₅	50 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

