

Garant**Massief stalen lijmtang, Spanwijdte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860480 100
GTIN	4045197335050
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschoefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Technische beschrijving

Spanwijdte	100 mm
Doorsnede van de geleiderail	11,5x5,7 mm
Uitsteeklengte	60 mm
Producttype	Lijmtang

