

**Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860650 300
GTIN	4045197494443
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	25×12 mm
Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	140 mm
Gewicht	2,31 kg
Producttype	Lijmtang

