

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M34X0,35**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M34X0,35
GTIN	4062406006204
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	22 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	102 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	33,65 mm
Draadspoed	0,35 mm
Schroefdraad-Ø	34 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M34x0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap