



Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860600 160
GTIN	4008158034331
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating. Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	17,5×6,8 mm
Uitsteeklengte	80 mm
Spanwijdte	160 mm
Gewicht	0,65 kg
Producttype	Lijmtang

