

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M4X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M4X0,5
GTIN	4062406004101
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	12 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kerngat-Ø	3,5 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	63 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4x0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap