

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: H1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540200 H1230
GTIN	4045197967329
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Vlam

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Kop-Ø	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	Vlam
Vorm	H1230
Totale lengte	70 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftfrees