

**Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 70M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361255 70M
GTIN	4250364403047
Artikelklasse	34A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
- Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
- Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
- Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
- Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
- Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
- Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
- Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
- Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
- Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 – 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138. Opzetbekken nr. 361258 – 361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

Technische beschrijving

Hoogte basisdeel c	168,9 mm
Spankracht tot maximaal	30 kN
Gewicht	19,5 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires	TeleCentric
Sleutelwijdtematen	14 mm
Spanbereik S1	49 - 150 mm
Spanbereik S2	99 - 200 mm
maximaal draaimoment	45 Nm
Breedte B	94 mm
Hoogte h	27,1 mm
Lengte L	351 mm
Groefbreedte n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
Opzetbekprisma Type P	361264 P
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 14 mm	360530 14
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 16 mm	360530 16
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 22 mm	360530 22
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 12 mm	360530 12
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 120 Nm	656050 120
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10

Opzetbekgrip Type 70	361258 70
Spanklemstukken2-delige set Voor bekbreedte 125/160 mm	360750 125/160
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 18 mm	360530 18
Opzetbekglad Type 70	361260 70
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang Zeskant 14 mm	643329 14