

LOCTITE**Hybride tweecomponentenlijm, Producent-ID: 4090****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083377 4090
GTIN	5010266006246
Artikelklasse	04L

Omschrijving**Uitvoering:**

Taaielastische tweecomponenten-lijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Innovatieve **hybridelijm** HY 4090 met de **snelheid** van secundelijm en de **sterkte en bestendigheid** van structuurlijm. Hoogvaste lijmverbindingen op veel verschillende materialen zoals metalen, de meeste kunststoffen en elastomeren. Tot 150°C.

Klasse gevaarlijke stoffen: 9

Chemische basis: Ethyl-cyanoacrylaat

Temperatuur toepassingsgebied: -40 °C

Handvastheid na: 3 - 5 min

Treksterkte: 17 N/mm²

Kleur: gelig

Inhoud: 50 g

Technische beschrijving

Treksterkte	17 N/mm ²
Fabrikantnummer	LOCTITE HY 4090
Dynamische viscositeit	40000 mPas

UN-nummer	UN3334
Opslagtemperatuur	2 °C
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Houdbaarheid vanaf productiedatum	17 maand
Kleur	gelig
Hardheid volgens Shore A	65
Vorm	Gel
Trekvastheid	7,1 N/mm ²
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Verwerkingstemperatuur	5 - 40 °C
Verwerkingstijd	4 s
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Inhoud	50 g
geschikt voor toepassingsgebied	Montage
Dichtheid	1,03 g/cm ³
Volledig uitgehard na	6 min
Handvastheid na	3 - 5 min
maximale spleetmaat	5 mm
Producttype	Tweecomponenten-lijm

Accessoires

Tweecomponenten-mengnippel, hybride Uitvoering
MIXER

083379 MIXER