

Garant**Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering DUN, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563277 115
GTIN	4045197967480
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Dunne uitvoering voor snel, efficiënt doorslijpen en een hoge standtijd.

Specificatie:

A46R-BF.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Schijf-Ø	115 mm
Schijfbreedte	1,6 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A46R-BF
Voor materiaaldiktes	7,7 - 8 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		