



## Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering PREMIUM\*\*\* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563165 115
GTIN	9009012018806
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Door de geringe schijfdikte is **snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht** en met een grote tijdsbesparing mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.**

Zeer stabiele **hoogrendement-doorslijpschijf** van de nieuwste generatie met comfortabel snijgevoel en extreme snijcapaciteit dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken.

#### Specificatie:

**A60R-BFP.**

### Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A60R-BFP
Schijfbreedte	1 mm
Boring-Ø	22,23 mm

Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		