



Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering PREMIUM*** EXTRA DUN, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 563165 230 |
| GTIN | 9003172420516 |
| Artikelklasse | 53T |

Omschrijving

Uitvoering:

Door de geringe schijfdikte is **snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht** en met een grote tijdsbesparing mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.**

Zeer stabiele **hoogrendement-doorslijpschijf** van de nieuwste generatie met comfortabel snijgevoel en extreme snijcapaciteit dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken.

Specificatie:

A46R-BFP.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Schijfbreedte | 1,9 mm |
| Specificatie | A46R-BFP |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijf-Ø | 230 mm |
| Vormbeschrijving | recht |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Voor materiaaldiktes | 5,7 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Doorslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| Uni | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |