



Extra zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	861400 500
GTIN	4008158007717
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met metrische schroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 35000 N.**

Technische beschrijving

Spanwijdte	500 mm
Uitsteeklengte	200 mm

Gewicht	12,2 kg
Doorsnede van de geleiderail	50×25 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal	861430
Spindel met knevel en aandrukplaat	861440
Schroefdraadbus met borgveer	861450