

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M4X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M4X0,35
GTIN	4062406004095
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	12 mm
Kerngat-Ø	3,65 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	63 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap