

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M23X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M23X0,5
GTIN	4062406008932
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,5 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 22,5 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	69 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	23 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	22,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadspoed	0,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M23×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap