

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M19X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M19X1,5
GTIN	4062406012243
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draaddiepte	47,5 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	19 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Draadspoed	1,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M19×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap