

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M32X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M32X0,35
GTIN	4062406013219
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	32 mm
Draaddiepte	80 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	31,65 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	25 mm
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M32×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap