

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M38X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M38X1
GTIN	4062406013714
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 37 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	95 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	38 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Kerngat-Ø	37 mm
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M38×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap