

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M18X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M18X2,5
GTIN	4062406012175
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	18 mm
Draadspoed	2,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	45 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	15,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M18×2,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap