

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M46X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M46X0,75
GTIN	4062406014193
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draaddiepte	115 mm
Kerngat-Ø	45,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadspoed	0,75 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	29 mm
Schroefdraad-Ø	46 mm
Totale lengte L	250 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M46×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap