

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M40X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M40X1,75
GTIN	4062406013899
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	40 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	1,75 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	38,25 mm
Draaddiepte	100 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M40×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap