

**Accu-nat-/droogzuiger, Type: M18VC2-0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Draagbare en krachtige 18 V accu-nat-/droogzuiger.

- **80 mbar onderdruk.**
- **Gebruiksduur maximaal 30 minuten met een acculading (9,0 Ah).**
- **Geïntegreerde uitblaasfunctie.**
- **HEPA-filter vangt 99,97% van alle stofdeeltjes op.**
- **Reservoirvolume vast / vloeibaar: 9,8 / 7,5 l.**
- **Luchtstroom 1300 l/min**

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Inclusief filter, zuigslang, zuigmond voor grover vuil en voegenzuigmond.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073816; nr. 073827 en nr. 073840.

Technische beschrijving

Inhoud van de bak	7,5 l
Fabrikantnummer	M18VC2-0
Volumestroom	1300 l/min

Accuspanning	18 V
Lengte zuigslang	0,47 m
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	5,3 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Nat- en droogzuiger

Accessoires

Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC
Acculader Type M1418C6	073840 M1418C6