

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M2,2X0,45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M2,2X0,45
GTIN	4062406011130
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	1,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draadspoed	0,45 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	5,5 mm
Totale lengte L	45 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,2×0,45
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap