

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M24X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M24X1,75
GTIN	4062406012632
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	24 mm
Draaddiepte	60 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Kerngat-Ø	22,25 mm
Draadspoed	1,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M24×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap