

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M1,2X0,2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M1,2X0,2
GTIN	4062406010959
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	1 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	1,2 mm
Draadspoed	0,2 mm
Draaddiepte	3 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal spaangroeven	2
Totale lengte L	40 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1,2×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap