

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M7X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M7X1
GTIN	4062406011413
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: M
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 80 mm
 Schacht-Ø D_s: 7 mm
 Schacht-vierkant □: 5,5 mm
 Kerngat-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Kerngat-Ø	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Schroefdraad-Ø	7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draaddiepte	17,5 mm
Schacht-Ø D _s	7 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M7×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap