

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M1,8X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M1,8X0,2
GTIN	4062406014636
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,2 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D_s: 2,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,6 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,2 mm
Kerngat-Ø	1,6 mm
Aantal spaangroeven	2
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	1,8 mm
Draaddiepte	4,5 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	40 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M1,8×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap