

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M52X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M52X1,5
GTIN	4062406014476
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	32 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Draaddiepte	130 mm
Kerngat-Ø	50,5 mm
Schroefdraad-Ø	52 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M52×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap