

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M6X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M6X0,75
GTIN	4062406011369
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	80 mm
Draadspoed	0,75 mm
Kerngat-Ø	5,25 mm
Draaddiepte	15 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Schroefdraad-Ø	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap