



Accu-slagschroefmachine, Type: M18ONEFF34



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. Accu-slagschroefmachine met borgveer levert maximaal 1.627 Nm aanhaalmoment en vervangt kabel- en persluchtapparaten. DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.

- **Compacte constructie.**
- **Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.**
- **Krachtig 1627 Nm draaimoment.**
- **3/4 inch borgveer-opname.**

- **ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.**

Uitvoering promotietekst:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

Voordeel:

DRIVE CONTROL™ .

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	5 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Aantal slagen 2e niveau	0 - 1850 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal draaimoment 3e niveau	1627 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau	1627 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Maximaal draaimoment 1e niveau	250 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M33
Fabrikantnummer	M18ONEFHIWF34-502X
Typisch gebruik	Heavy Duty
Gewicht	3,2 kg
Aantal slagen 3e niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Aantal slagen 4e niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Aantal slagen 1e niveau	0 - 850 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 2e niveau	500 Nm
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
App-aansluiting	OneKey

Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC