

Garant
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	191581 18
GTIN	4045197973818
Artikelklasse	11W

Omschrijving
Uitvoering:

Meersnijdende frees, geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld. Centrusnijdend. **Met excentrische achterslijping.** Voor het omtrekfrezes als nabewerking voor **het realiseren van perfecte oppervlaktekwaliteiten.**

Voordeel:

Uitstekende resultaten bij het **droogfrezes.**

Technische beschrijving

Totale lengte L	92 mm
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k10
Schacht-Ø D _s	16 mm
Spiraelhoek	50 graden
Aantal tanden Z	4
Voeding f _z voor spiebaanfrezes in staal < 750 N/mm ²	0,066 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Snijlengte L _c	32 mm
Snijkant-Ø D _c	18 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	138 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	110 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	83 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	64 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	64 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	23 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	18 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	110 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		