

Hartig

Beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan DIN 863. Vastzetting met klemborging. Met voorgespannen gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Toepassing:

Door de directe aflezing van 5 µm met name geschikt voor de kwaliteitscontrole.

Technische beschrijving

Meetbereik	75 - 100 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,005 mm
Maximale afwijking	2 µm
Kalibratie	B1
Meettrommel-Ø	25 mm
Uitvoering spindel	gehard, geslepen
Spindel-Ø	8 mm
Norm	Fabrieksnorm

Gevoeligheidsratel	ja
Isolerende handgreep	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100