

**Accu-ratel, Type: M12FIR12-0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:****MILWAUKEE – haakse accu-boorschroefmachines en ratels**

- **REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingniveau.**

Compacte constructie voor snelle toegang bij alle toepassingen bijv. bij werkzaamheden aan motoren of transmissies.

Borstelloze POWERSTATE™-motor met versterkte transmissie en behuizing voor een lange levensduur.

REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement.

**Voordeel:**

REDLINK PLUS™-elektronica.

**Levering:****Zonder accu en zonder lader.**

Inclusief adapter van 1/2 inch naar 3/8 inch.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 175 min <sup>-1</sup>
Typisch gebruik	Strong
Gewicht	1,5 kg
Maximaal draaimoment hard	81 Nm
Gereedschapsopname	Vierkant 1/2 inch
Fabrikantnummer	M12FIR12-0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Uitvoering	Ratel
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	12 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Schroefmachine

## Accessoires

Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12