



Tweearmige trekker, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	880100 1
GTIN	4021176009433
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekpodrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 30 - 90 mm

Spanwijdte binnen: 70 - 140 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4,5 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte binnen	70 - 140 mm
Spanwijdte buiten	30 - 90 mm

Vermogen	4,5 t
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	80 Nm
Buitenzeskant	17 mm
Gewicht	1,305 kg
Producttype	Tweearmige trekker

Accessoires

Reservedrukspindel Type 1	880150 1
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 1/100 mm	880220 1/100
Reserve-trekkerarmen, paar Type 1/100 mm	880200 1/100
Verlengde trekkerarmen, paar Type 1/200 mm	880300 1/200