

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M36X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M36X2
GTIN	4062406024376
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 2 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 34 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	36 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	34 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Draaddiepte	90 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	2 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M36×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap