



## Tweearmige trekker, Type: 10



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 880100 10     |
| GTIN          | 4021176009921 |
| Artikelklasse | 83U           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekopdrachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

#### Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

### Technische beschrijving

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Vermogen             | 4,5 t       |
| Spanwijdte binnen    | 70 - 180 mm |
| Spanwijdte buiten    | 30 - 120 mm |
| Spandiepte tot       | 100 mm      |
| Buitenzeskant        | 17 mm       |
| maximaal draaimoment | 80 Nm       |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aantal haken | 2                  |
| Gewicht      | 1,42 kg            |
| Producttype  | Tweearmige trekker |

---

## Accessoires

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Reserve-trekkerarmen, paar Type 1/100 mm     | 880200 1/100 |
| Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 1/100 mm | 880220 1/100 |
| Verlengde trekkerarmen, paar Type 1/200 mm   | 880300 1/200 |
| Reservedrukspindel Type 1                    | 880150 1     |