

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M82X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M82X0,75
GTIN	4062406026516
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,75 mm
Draaddiepte	123 mm
Schroefdraad-Ø	82 mm
Norm	DIN 2184
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	81,25 mm
Aantal snijkanten Z	8
Aantal spaangroeven	8
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M82×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap