

Garant**VC.T 070204, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Artikelklasse	211

Omschrijving

VC.T 070204 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,

Soort	HU7315-1
Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien