

**WOHX 10T304 rechts, W00, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268908 BK6425 |
| GTIN | 4047109225855 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving

WOHX 10T304 rechts BK6425 Soort: BK6425

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 300 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Neventoepassing | M |
| Hoofdtoepassing | P |
| Soort | BK6425 |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Snededcondities | licht onderbroken |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Neventoepassing | 120 - 180 m/min |
| ISO-code wisselplaat | WOHX 10T304 R |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 3 |
| Productnaamattribuut | W00 |
| Spaanhoek | 6 graden |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |