



WOHX 10T304 rechts, W00, Soort: P25M

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268908 P25M |
| GTIN | 4047109056541 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving

WOHX 10T304 rechts P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 300 m/min |
| Neventoepassing | M |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Snijsnelheid v_c Neventoepassing | 120 - 180 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort | P25M |
| ISO-code wisselplaat | WOHX 10T304 R |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3 |
| Productnaamattribuut | W00 |
| Spaanhoek | 6 graden |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |