



WOHX 05T302 links, W01, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 05T302 links P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Neventoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Soort	P25M
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WOHX 05T302 L
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien