

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M98X1,5****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130020 M98X1,5 |
| GTIN          | 4062406026950  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 1,5 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 96,5 mm

**Technische beschrijving**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z | 10       |
| Schacht-vierkant □  | 44 mm    |
| Aantal spaangroeven | 10       |
| Totale lengte L     | 180 mm   |
| Kerngat-Ø           | 96,5 mm  |
| Norm                | DIN 2184 |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Draadspoed                | 1,5 mm                       |
| Schroefdraad-Ø            | 98 mm                        |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>  | 56 mm                        |
| Tolerantieklassse         | ISO 1 4H                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 1X 4HX                   |
| Tolerantieklassse         | ISO 2 6H                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 2X 6HX                   |
| Tolerantieklassse         | 6H +0,20                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 3 6G                     |
| Tolerantieklassse         | ISO 3X 6GX                   |
| Tolerantieklassse         | 7H                           |
| Tolerantieklassse         | 7HX                          |
| Tolerantieklassse         | 7G                           |
| Tolerantieklassse         | 7GX                          |
| Tolerantieklassse         | 6H +0,05                     |
| Tolerantieklassse         | 6H +0,10                     |
| Snijmateriaal             | HSS                          |
| Draaddiepte               | 147 mm                       |
| Draadsoort                | MF                           |
| Draadafmeting             | M98×1,5                      |
| Coating                   | ongecoat                     |
| Flankhoek                 | 60 graden                    |
| Schroefdraadnorm          | DIN 13                       |
| Aansnijdingsvorm          | C                            |
| Schacht                   | Cilinderschacht met h9       |
| Inwendige koeling         | nee                          |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat      |
| Snijrichting              | rechts                       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de<br>conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder  |
| Producttype                  | Tap   |