

**WOHX 08T302 links, W00, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 08T302 links BK6425 Soort: BK6425
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Soort	BK6425
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Neventoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	WOHX 08T302 L
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien