


WOHX 080402 links, W01, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268918 P25M
GTIN	4047109057197
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 080402 links P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	P25M
Neventoepassing	M

Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	WOHX 080402 L
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien