

**TOHX 090204 neutraal, W30, Soort: K10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268887 K10
GTIN	4047109036666
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090204 neutraal K10 Soort: K10
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 300 - 500 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	300 - 500 m/min
Neventoepassing	N
Hoekradius	0,4 mm
Soort	K10
Hoofdtoepassing	K

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 090204 N
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien