



TOHX 140305 links, W30, Soort: K10

Bestelgegevens

Bestelnummer	268885 K10
GTIN	4047109062979
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 140305 links K10 Soort: K10

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 300 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 m/min
Snedecndities	continu
Hoekradius	0,5 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	300 - 500 m/min
Snijmateriaal	HM
Neventoepassing	N
Hoofdtoepassing	K
Soort	K10
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 L
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	20 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien