

 KOMET**DOHT 070202 neutraal, W79, Soort: P25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Artikelklasse	24T

Omschrijving

DOHT 070202 neutraal P25M Soort: P25M
Voeding f: 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	P25M
Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 180 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DOHT 070202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	W79
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien