


 KOMET

**WNHX 08T302 rechts, W04, Soort: P25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268890 P25
GTIN	4047109072725
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

WNHX 08T302 rechts P25 Soort: P25  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
 Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 100 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	P25
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	100 - 180 m/min

Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Neventoepassing	M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WNHX 08T302 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W04
Spaanhoek	18 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien